

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M8X120

Artikelnummer	01230.080.120
Merk	-
UBB	952351309291
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036650
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	120 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	120
P	1.25
s	13

Technische tekening

