

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M10X12/S=17

Artikelnummer	01230.100.012
Merk	-
UBB	952351227444
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036667
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	12 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	12
P	1.5
S	17

Technische tekening

