

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M10X40/S=17

Artikelnummer	01230.100.040
Merk	-
UBB	950351177619
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036766
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	40
P	1.5
s	17

Technische tekening

