

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M10X45/S=17

Artikelnummer	01230.100.045
Merk	-
UBB	950351177791
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036773
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	45 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	45
P	1.5
s	17

Technische tekening

