

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M10X50/S=17

Artikelnummer	01230.100.050
Merk	-
UBB	950351177874
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036780
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	50
P	1.5
s	17

Technische tekening

