

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M10X90/S=17

Artikelnummer	01230.100.090
Merk	-
UBB	952351329661
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036865
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	90
P	1.5
s	17

Technische tekening

