

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M10X140/S=17

Artikelnummer	01230.100.140
Merk	-
UBB	954351337801
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036919
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	140
P	1.5
S	17

Technische tekening

