

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M10X150/S=17

Artikelnummer	01230.100.150
Merk	-
UBB	954351337983
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036926
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	150 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	150
P	1.5
S	17

Technische tekening

