

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X75/S=19

Artikelnummer 01230.120.075

Merk -

UBB 952351912854

UNSPSC 31161620

EAN 8715492037077

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	75 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	75
P	1.75
s	19

Technische tekening

