

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X90/S=19

Artikelnummer	01230.120.090
Merk	-
UBB	950351179441
UNSPSC	31161620
EAN	8715492037091
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	90
P	1.75
s	19

Technische tekening

