

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M14X20/S=22

Artikelnummer	01230.140.020
Merk	-
UBB	954351338304
UNSPSC	31161620
EAN	8715492037176
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	20 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	20
P	2
s	22

Technische tekening

