

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M16X40

Artikelnummer	01230.160.040
Merk	-
UBB	950351181249
UNSPSC	31161620
EAN	8715492037367
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	40
P	2
s	24

Technische tekening

