

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M16X100

Artikelnummer	01230.160.100
Merk	-
UBB	950351181819
UNSPSC	31161620
EAN	8715492037466
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	100
P	2
s	24

Technische tekening

