

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M16X110

Artikelnummer	01230.160.110
Merk	-
UBB	954351304223
UNSPSC	31161620
EAN	8715492037473
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	110
P	2
s	24

Technische tekening

