

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M16X150

Artikelnummer	01230.160.150
Merk	-
UBB	954351338635
UNSPSC	31161620
EAN	8715492037510
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	150 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	150
P	2
s	24

Technische tekening

