

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M16X200

Artikelnummer	01230.160.200
Merk	-
UBB	954351338973
UNSPSC	31161620
EAN	8715492037541
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	200
P	2
s	24

Technische tekening

