

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M18X40

Artikelnummer	01230.180.040
Merk	-
UBB	952351330487
UNSPSC	31161620
EAN	8715492037565
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	40
P	2.5
s	27

Technische tekening

