

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M20X100

Artikelnummer	01230.200.100
Merk	-
UBB	950351182569
UNSPSC	31161620
EAN	8715492037756
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	100
P	2.5
s	30

Technische tekening

