

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M24X60

Artikelnummer	01230.240.060
Merk	-
UBB	950351182726
UNSPSC	31161620
EAN	8715492037961
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	60
P	3
s	36

Technische tekening

