

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M24X180

Artikelnummer	01230.240.180
Merk	-
UBB	954351340102
UNSPSC	31161620
EAN	8715492038067
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	180 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	180
P	3
s	36

Technische tekening

