

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M27X50

Artikelnummer	01230.270.050
Merk	-
UBB	954351340367
UNSPSC	31161620
EAN	8715492038081
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M27
k	17
L (mm)	50
P	3
s	41

Technische tekening

