

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M33X90

Artikelnummer	01230.330.090
Merk	-
UBB	954351341019
UNSPSC	31161620
EAN	8715492038234
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M33
k	21
L (mm)	90
P	3.5
s	50

Technische tekening

