

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M33X100

Artikelnummer	01230.330.100
Merk	-
UBB	954351341191
UNSPSC	31161620
EAN	8715492038241
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M33
k	21
L (mm)	100
P	3.5
s	50

Technische tekening

