

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M36X90

Artikelnummer	01230.360.090
Merk	-
UBB	954351341357
UNSPSC	31161620
EAN	8715492038265
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	90
P	4
s	55

Technische tekening

