

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M4X16

Artikelnummer	01236.040.016
Merk	-
UBB	500571915825
UNSPSC	31161620
EAN	8715494288583
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	16 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	16
P	0.7
s	7

Technische tekening

