

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M4X30

Artikelnummer	01236.040.030
Merk	-
UBB	500571916161
UNSPSC	31161620
EAN	8715494288613
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	30
P	0.7
s	7

Technische tekening

