

## Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X30

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 01236.060.030                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 500571917722                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715494276344                 |
| PKG. van 500  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diameter             | M6                                                                                                                                  |
| Lengte               | 30 mm                                                                                                                               |
| Klasse               | 8.8                                                                                                                                 |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                                                                                                                             |
| Kopsoort             | Zeskantkop                                                                                                                          |
| Materiaalsoort       | Staal                                                                                                                               |
| Draadrichting        | Rechts                                                                                                                              |
| Oppervlaktebedekking | Zinkflake Cr6+vrij -<br>ISO 10683 flZnnc                                                                                            |
| Draadsoort           | Metrische<br>schroefdraad                                                                                                           |
| Info                 | Een zinc flake<br>oppervlaktebedekking<br>elimineert elke kans<br>op breuk als gevolg<br>van het optreden van<br>waterstofbrosheid. |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| NEN  | 1568       |
| NF   | E25-114    |
| ISO  | 4017       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN  | 933        |

### Technische specificatie

|        |    |
|--------|----|
| d-D    | M6 |
| k      | 4  |
| L (mm) | 30 |
| P      | 1  |
| s      | 10 |

### Technische tekening

