

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X70

Artikelnummer	01236.060.070
Merk	-
UBB	500571918225
UNSPSC	31161620
EAN	8715494276399
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	70
P	1
s	10

Technische tekening

