

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M8X25

Artikelnummer	01236.080.025
Merk	-
UBB	500571918712
UNSPSC	31161620
EAN	8715494276443
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	25 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	25
P	1.25
s	13

Technische tekening

