

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M8X35

Artikelnummer 01236.080.035

Merk -

UBB 500571918977

UNSPSC 31161620

EAN 8715494276467

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	35
P	1.25
s	13

Technische tekening

