

## Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M10X80

Artikelnummer 01236.100.080

Merk -

UBB 500571920775

UNSPSC 31161620

EAN 8715494276641

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                      |                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diameter             | M10                                                                                                                                 |
| Lengte               | 80 mm                                                                                                                               |
| Klasse               | 8.8                                                                                                                                 |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                                                                                                                             |
| Kopsoort             | Zeskantkop                                                                                                                          |
| Materiaalsoort       | Staal                                                                                                                               |
| Draadrichting        | Rechts                                                                                                                              |
| Oppervlaktebedekking | Zinkflake Cr6+vrij -<br>ISO 10683 flZnnc                                                                                            |
| Draadsoort           | Metrische<br>schroefdraad                                                                                                           |
| Info                 | Een zinc flake<br>oppervlaktebedekking<br>elimineert elke kans<br>op breuk als gevolg<br>van het optreden van<br>waterstofbrosheid. |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 933        |
| NEN  | 1568       |
| ISO  | 4017       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF   | E25-114    |

### Technische specificatie

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M10 |
| k      | 6.4 |
| L (mm) | 80  |
| P      | 1.5 |
| s      | 17  |

### Technische tekening

