

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M12X60

Artikelnummer	01236.120.060
Merk	-
UBB	500571921682
UNSPSC	31161620
EAN	8715494276733
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	60
P	1.75
s	19

Technische tekening

