

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M12X80

Artikelnummer 01236.120.080

Merk -

UBB 500571921849

UNSPSC 31161620

EAN 8715494276757

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	80
P	1.75
s	19

Technische tekening

