

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M16X30

Artikelnummer	01236.160.030
Merk	-
UBB	500571922839
UNSPSC	31161620
EAN	8715494276856
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	30
P	2
s	24

Technische tekening

