

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M16X65

Artikelnummer 01236.160.065

Merk -

UBB 500571923415

UNSPSC 31161620

EAN 8715494276917

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	65 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	65
P	2
s	24

Technische tekening

