

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M20X50

Artikelnummer 01236.200.050

Merk -

UBB 500571924652

UNSPSC 31161620

EAN 8715494277037

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbroosheid.

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	50
P	2.5
s	30

Technische tekening

