

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M20X90

Artikelnummer	01236.200.090
Merk	-
UBB	500571925238
UNSPSC	31161620
EAN	8715494290364
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	90
P	2.5
s	30

Technische tekening

