

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M24X50

Artikelnummer 01236.240.050

Merk -

UBB 500571925311

UNSPSC 31161620

EAN 8715494290371

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	50
P	3
s	36

Technische tekening

