

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Verzinkt, dikke Cr3+passivatie 8.8 M4X30

Artikelnummer	01237.040.030
Merk	-
UBB	500648280518
UNSPSC	31161620
EAN	8717077233713
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Verzinkt, dikke Cr(III +)passivatie
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	30
P	0.7
s	7

Technische tekening

