



Zeskantbout MF ISO 8765 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M8X1,00X35

Artikelnummer 01240.080.035

Merk -

UBB 952351011939

UNSPSC 31161620

EAN 8715492038968

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NF	E25-152
ISO	8765
NEN	1555
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	35
P	1
s	13

Technische tekening

