



Zeskantbout MF DIN 960 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M10X1,25X50/S=17

Artikelnummer 01240.100.050

Merk -

UBB 951351589472

UNSPSC 31161620

EAN 8715492039040

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NF	E25-152
DIN	960
ISO	8765
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	50
P	1.25
s	17

Technische tekening

