



Zeskantbout MF DIN 960 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X1,50X90/S=19

Artikelnummer 01240.120.090

Merk -

UBB 951351602812

UNSPSC 31161620

EAN 8715492039200

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	960
ISO	8765
NEN	1555
NF	E25-152

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	90
P	1.5
s	19

Technische tekening

