



Zeskantbout MF DIN 960 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M14X1,50X70/S=22

Artikelnummer 01240.140.070

Merk -

UBB 951351590280

UNSPSC 31161620

EAN 8715492039262

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NF	E25-152
ISO	8765
DIN	960
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	70
P	1.5
s	22

Technische tekening

