



## Zeskantbout MF DIN 960 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M14X1,50X75/S=22

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 01240.140.075                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 952351012432                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492039279                 |
| PKG. van 50   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Diameter             | M14                                       |
| Lengte               | 75 mm                                     |
| Klasse               | 8.8                                       |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                                   |
| Kopsoort             | Zeskantkop                                |
| Materiaalsoort       | Staal                                     |
| Draadrichting        | Rechts                                    |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |
| Draadsoort           | Metrisch fijne schroefdraad               |

### Standaarden

|     |         |
|-----|---------|
| ISO | 8765    |
| DIN | 960     |
| NF  | E25-152 |
| NEN | 1555    |

### Technische specificatie

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 40  |
| b (min.): L200mm          | 53  |
| b (min.): L≤125mm         | 34  |
| d-D                       | M14 |
| k                         | 8.8 |
| L (mm)                    | 75  |
| P                         | 1.5 |
| s                         | 22  |

### Technische tekening

