



Zeskantbout MF DIN 960 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M14X1,50X110/S=22

Artikelnummer	01240.140.110
Merk	-
UBB	951351590694
UNSPSC	31161620
EAN	8715492039316
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

ISO	8765
NF	E25-152
NEN	1555
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	110
P	1.5
s	22

Technische tekening

