



Zeskantbout MF ISO 8765 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M16X1,50X70

Artikelnummer	01240.160.070
Merk	-
UBB	951351596220
UNSPSC	31161620
EAN	8715492039361
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

ISO	8765
DIN	960
NEN	1555
NF	E25-152

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	70
P	1.5
s	24

Technische tekening

