



Zeskantbout MF ISO 8765 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M16X1,50X75

Artikelnummer 01240.160.075

Merk -

UBB 952351012762

UNSPSC 31161620

EAN 8715492039378

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	75 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

ISO	8765
NF	E25-152
DIN	960
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	75
P	1.5
s	24

Technische tekening

