



Zeskantbout MF ISO 8765 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M16X1,50X100

Artikelnummer 01240.160.100

Merk -

UBB 951351596550

UNSPSC 31161620

EAN 8715492039408

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
NF	E25-152
ISO	8765
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	100
P	1.5
s	24

Technische tekening

