



Zeskantbout MF ISO 8765 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M16X1,50X120

Artikelnummer	01240.160.120
Merk	-
UBB	951351596717
UNSPSC	31161620
EAN	8715492039422
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	120 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	960
NF	E25-152
ISO	8765
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	120
P	1.5
s	24

Technische tekening

