



Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M10X1,00X60/S=17

Artikelnummer 01241.100.060

Merk -

UBB 951351604149

UNSPSC 31161620

EAN 8715492039507

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
NF	E25-152
ISO	8765
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	60
P	1
s	17

Technische tekening

